



VESA 200
VESA 400
VESA 600

VESA 200
VESA 400
VESA 600

Transportsicherung entfernen

4x Schraube + Scheibe M6

1. Bolzen einschrauben
2. Rad aufstecken

Bremsrollen vorn

ISO Projektion METHOD 1	Bearb:	Datum	Name	Display Mobil 3010
	Gegr:	30.03.16	Stä	
	Norm:			
	Maßstab	1:5		
MediaSprint			10 00 9 001	Blatt
© by MediaSprint, Mosbach, Germany Schutzvermerk lt. DIN34				-
Jacobini Guba GmbH & Co KG 74821 Mosbach - Germany			Dateiname 10009001	ähnlich: -
				Bl